

～株式会社エッサム名古屋営業所からご案内～

カルテック社製

携帯型空気清浄機

光触媒フィルター搭載の、持ち運び可能な空気清浄機


2020年3月迄の特別御販売価格

¥19,800ー (税抜)

装置単体のワンパス試験結果

ウイルス代替
バクテリオファージの除去効果

インフルエンザウイルス代替
バクテリオファージ Q β の除去効果



※ (地独) 神奈川県立産業技術総合研究所にて確認済

【参考】光触媒フィルター単体の抗ウイルス試験結果

バクテリオファージφ6 (インフルエンザウイルス代替) 除去率99.9%

バクテリオファージQ β (ノロウイルス代替) 除去率99.8%

※ 試験規格: JIS R 1756: 2013 (可視光応答型光触媒、抗ウイルス (バクテリオファージ)) を参考

※ 光照射時間4時間後の除去率

※ (地独) 神奈川県立産業技術総合研究所にて確認済

- 光触媒技術によりウイルスや菌を分解除去
- 清浄空気を顔周辺へ供給
- IDカードホルダとして着用できる約100gの軽量仕様


使用イメージ



流体シミュレーション



光触媒技術とは



利用シーン

接客の機会が多い方



店舗



窓口対応



医師（診察時）



オペレータ



運転手



学習塾

閉鎖空間にいる時間が長い方

従業員の健康維持・事業継続対策として



デスクワークで



会議中



エレベータ内



通勤・移動時



妊婦の方

※屋外では十分な効果が得られません。

仕様

メーカー型番	KL-MK100
販売価格	オープン価格
外形寸法	本体 約97×75×23mm (突起部含まず・付属品除く)
収納カードサイズ	85.6×54.0×0.8mm
質量	約100g (本体のみ)
充電時間	約3～5時間
騒音	40dB以下
駆動時間 ※フル充電時・室温25℃	標準モード : 5～7時間 ハーフモード : 6～8時間
製品保証	1年間
使用周囲温度・湿度	5～40℃、30～70%RH (結露なきこと)
保存周囲温度・湿度	0～50℃、20～80%RH (結露なきこと)
使用可能期間	約3年(リチウムイオン電池内蔵) ※使用環境によって変動します
消費電力	1.5W
付属品	充電スタンド、ストラップ、 ACアダプタ、花粉用フィルター

※ 防水・防塵対応はしていません。

※ 付属品以外のACアダプタを使用する場合は、電圧DC5V、電流1Aのものをお使いください。

利用イメージ



首からかけて携帯



カードホルダー
としても



専用スタンドに
置けば卓上でも

注意事項

- 本製品は医療機器ではありません。
- 以下の場所では使用しないでください。(感電・故障の原因)
 - ・ 水がかかったり、湿気の多い場所
 - ・ 食用油など、油成分が浮遊している場所
 - ・ スプレーや、化学薬品を使う場所
 - ・ 直射日光が当たったり極端な高温・低温になる場所
 - ・ 内部に砂やホコリが入りやすい場所
 - ・ 可燃性や爆発性ガスのある場所(火災の原因となります。)
- 使用中、本体が高温になった場合は、本体に触れないようにしてください。
(低温やけどの原因)
- 電源を入れるときや動作中は、吸込口や吹出口をふさがないようにしてください。
- 本製品をかばんなどに入れる場合、金属小物(鍵やヘアピンなど)と一緒に入れないでください。(感電・けが・異常動作の原因)
- 発煙型の殺虫剤や消臭剤を使っている場所では使用しないでください。本製品内部に薬剤成分が残り、本製品から薬剤成分が放出される可能性があります。
- 本製品は、空気感染(空气中を漂うウイルス)の対策でご利用いただけます。飛沫感染(咳やくしゃみのしぶき)対策や接触感染対策では効果を期待できません。
- 本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。資源リサイクルにご協力ください。
- その他ご不明点がありましたら購入先の販売店までご連絡ください。

製造元：カルテック株式会社

ご注文は、株式会社エッサム名古屋営業所 FAX:052-459-5757迄 ご返送ください。

事務所名		ご担当者	
所在地		TEL/FAX	
口ご注文	本体 (@¥21,780込)	*【 】台	*ご注文の台数を【 】にご記入ください。

こちらの商品は配送のみでの販売となります。ご了承ください。

ご質問、お問い合わせは ㈱エッサム名古屋営業所 名古屋市中村区則武二丁目15番16号 TEL:052-459-5758